

HEINE SIGMA® 250 Непрямой бинокулярный офтальмоскоп
Точный осмотр с легкостью.



70%
меньше и
легче

Компактный и легкий
источник питания:
HEINE mPack mini

LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



HEINE SIGMA® 250 НЕПРЯМОЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП

Точная диагностика стала проще.

Для любого размера зрачка. Раздельная регулировка конвергенции и угла параллакса для полностью освещенных стереоскопических изображений с размером зрачка до 2 мм и на периферии.

Настраиваемая S-FRAME.
Легкая оправа для максимального комфорта. Регулируется под индивидуальную настройку.

Легкая оправа. Высокочпрочное углеродное волокно придает ей небольшой вес и высокую устойчивость.

Пыленепроницаемый.
Не требует обслуживания.

Высокоточная оптика HEINE.

LED HQ
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.



Новый стандарт светодиодного освещения обеспечивает абсолютно однородный и яркий свет с точной цветопередачей для точной диагностики. Красный - красный, синий - синий. Цветовая температура - 4000K, CRI - ≥90, хорошие показатели для воспроизведения красных тонов. ≥90.



HEINE mPack mini - компактный и легкий источник питания для SIGMA 250.

Новый мощный источник питания HEINE mPack mini обеспечивает неограниченную свободу передвижения без раздражающего подключения кабеля к столу, стене или смотровому прибору. При весе всего 95 г и размерах 44 x 23 x 101 мм мобильный источник питания стал примерно на 70 % меньше и легче своего предшественника.

НОВИНКА: Улучшенная клипса для ремня mPack mini для удобного крепления источника питания на поясе или ремне. mPack mini также можно заряжать в клипсе для ремня. Благодаря литий-ионной технологии заряжаемого аккумулятора хватает обычно на 11 часов ежедневного использования при непрерывной работе с максимальной интенсивностью света.

Набор SIGMA 250 с S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini с подключаемым блоком питания E4-USB, фиксирующий шнурок (темляк), зажим для ремня Belt Clip mPack mini

C-008.33.341

Набор SIGMA 250 M2* с S-FRAME

SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini с подключаемым блоком питания E4-USB, фиксирующий шнурок (темляк), зажим Belt Clip для mPack mini на ремень

C-008.33.346

Набор SIGMA 250, S-FRAME, mPack mini с подключаемым блоком питания E4-USB, обучающее зеркало, синий и желтый фильтры, насадка-диффузор, фиксирующий ремешок, фиксирующий шнурок (темляк), зажим Belt Clip для mPack mini на ремень, кейс.

C-281.41.671

Набор SIGMA 250 M2*, S-FRAME, mPack mini с подключаемым блоком питания E4-USB, обучающее зеркало, синий и желтый фильтры, насадка-диффузор, фиксирующий ремешок, фиксирующий шнурок (темляк), зажим Belt Clip для mPack mini на ремень, кейс.

C-279.41.671

* SIGMA250 M2 имеет микроспот вместо центральной круглой апертуры.

Апертуры SIGMA250:

Апертуры SIGMA250 M2:

Дополнительную информацию о продукции HEINE можно найти на сайте www.heine.com.

HealthCare
Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ

Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 8152/38-0, Fax +49 (0) 8152/38-202, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

